

## Cloud



## Au pays des rêves avec le boxspring minimaliste Cloud

**Design élégant et confort haut de gamme dans 1 boxspring épuré ? Découvrez Cloud : un lit à réglage électrique aux multiples fonctionnalités ergonomiques invisibles.**

### Modelez le Cloud selon vos souhaits

Vous cherchez le meilleur soutien pour votre corps, sans sacrifier le design ? Cloud existe en version simple ou double et est à hauteur fixe, à réglage électrique ou avec fonction haut-bas. Avec son look minimaliste et ses fonctionnalités étendues, vous personnalisez entièrement ce boxspring haut/bas.

- choix entre deux types de roues
- tissus de qualité pour la tête de lit disponible en 64 couleurs
- veilleuse par éclairage sous lit

### Confort de sommeil poids plume


Matelas confortables haut de gamme, un sommier avec ressorts ensachés, partie dos et repose-jambes réglables. Vous trouverez dans Cloud tout ce qu'il vous faut pour un sommeil idéal. Avec ce boxspring design, vous serez au pays des rêves en un rien de temps.

Composez le lit boxspring Cloud en fonction des besoins et souhaits de l'utilisateur.

Grâce aux grandes (125) ou petites roues (75) [A], le lit est facile à déplacer.


Le sommier [B] est un boxspring à mini-ressorts ensachés à 7 zones d'une hauteur de 12 cm.

Le système de freinage intégré [C] permet de freiner les roues. En fonction des roues choisies, il y a un système de freinage 2+2 (125) ou un frein séparé (75) par roue.




## MÉCANISMES DE RÉGLAGE

Le boxspring Cloud est disponible en 4 mécanismes de réglage.




### Version fixe [VF|SÉ]

Version fixe sans mécanisme de réglage.




### Sommier électrique [EL|SÉ]

Boxspring avec tête de lit et pied de lit électriques, sans fonction haut-bas.



### Version fixe avec fonction haut-bas [VF|HB]

Version fixe avec fonction haut-bas pour déplacer le lit vers le haut. Il n'y a pas de tête de lit ou pied de lit électriques si bien que la surface du lit reste toujours plane.




### Sommier électrique avec fonction haut-bas [EL|HB]


Boxspring avec tête de lit et pied de lit électriques avec fonction haut-bas.

## BOUTONS DE COMMANDE


BOUTONS	RÉGLAGE
	Fonction haut-bas : déplacez le lit vers la position la plus basse de 33 cm (hors matelas). [A]
	Fonction haut-bas : déplacez le lit vers la position la plus haute de 67 cm (hors matelas). [B]
	Activez l'éclairage sous le lit en appuyant simultanément sur les deux boutons.
	Relevez la partie dos jusqu'à un angle de 70°. [C]
	Abaissez la tête de lit en position horizontale.
	Rehaussez le pied de lit jusqu'à une hauteur de 15 cm. [D]
	Abaissez le pied de lit en position horizontale.
	Anti-trendelenburg : élevez la tête de lit 12° plus haut que le pied de lit. [E]
	Remplacez l'inclinaison du dos et le repose-jambes de manière synchrone en position sommeil.
M1 M2	Fonction mémoire pour 2 positions de lit personnalisées.
	Lampe de poche et bouton de programmation pour la fonction mémoire.




[A] Mode de sommeil horizontal




[B] Position haute horizontale avec fonction haut-bas




[C] Dossier élevé jusqu'à 70°




[D] Pied de lit élevé jusqu'à 15 cm



[C+D] Position assise confortable avec tête et pied élevé



[E] Fonction anti-trendelenburg avec tête élevée jusqu'à 12 %.



[C+D+E] Position assise très confortable avec une tête plus haute

[B] et [E] – Seulement avec la fonction haut-bas


[C] et [D] – Seulement avec le sommier électrique

## ROUES


Pour une mobilité ultime du lit, celui-ci est équipé de roues. Vous choisissez à cet égard entre les roues 75 ou 125.

### Roues 125

Roues de 125 mm de diamètre avec un système de freinage à l'avant et un système de freinage à l'arrière du lit. Les pédales de frein sont facilement accessibles de chaque côté.



Roues 125



Roues 75

### Roues 75

Roues de 75 mm de diamètre avec un frein séparé pour chaque roue. Les pédales de frein sont facilement accessibles de chaque côté.

## DIMENSIONS

	DIMENSIONS LIT			DIMENSIONS MATELAS (HOUSSE INCL.)		
	LA	LO	H	LA	LO	H
<b>CLOUD</b> roues 75	91	200 – 210	33	90	200 – 210	18 – 21
<b>CLOUD</b> roues 125	91	200 – 210	41	90	200 – 210	18 – 21

Dimensions en cm – hauteur du lit dans la position la plus basse, hors matelas

	DIMENSIONS TÊTE DE LIT	
	LA	H
<b>CLOUD TÊTE DE LIT</b> 1 personne	130	100
<b>CLOUD TÊTE DE LIT</b> 2 personnes	260	100

Dimensions en cm

## MATELAS ET HOUSSE DE LIT

Choisissez parmi les 2 matelas ergonomiques proposés en option pour compléter entièrement le boxspring. Chaque matelas est disponible tant en version dure que souple, avec une longueur de 200 ou 210 cm et une largeur de 90 cm.

### Modus souple

Matelas ergonomique de 18 cm d'épaisseur dont une suspension à ressorts ensachés 7 zones avec 3 cm de mousse froide HR 60 megapur.

### Optimum souple

Matelas ergonomique de 18 cm d'épaisseur dont un profilage 3D 7 zones avec mousse froide HR 60. Avec garniture en mousse visco-élastique.

### Modus dur

Matelas ergonomique de 18 cm d'épaisseur dont une suspension à ressorts ensachés 7 zones avec 3 cm de mousse froide HR 55 megapur.

### Optimum dur

Matelas ergonomique avec 18 cm d'épaisseur dont un profilage 3D 7 zones avec mousse froide HR 55M. Avec garniture en mousse visco-élastique.

Le matelas est fourni avec une housse de lit standard qui rend le matelas plus épais de 3 cm ou avec une housse de lit Cura dont l'épaisseur est minimale mais qui convient aux applications de soins.

### Housse de lit standard

Housse pour un confort de sommeil frais, double toile 320 g/m<sup>3</sup> avec traitement anti-acariens Purotex, surpiqué avec une ouate antiallergique. La housse est déhoussable et lavable à 60°. Épaisseur supplémentaire du matelas de 3 cm.

### Housse Cura

Housse 100 % polyester, 125 g/m<sup>2</sup>. Lisse et déhoussable par fermeture éclair double curseur. En tissu étanche et perméable à l'air (adapté à l'incontinence), norme de protection incendie crib 5 et traitements anti-acariens et antibactérien. Lavable à 95°.

## ACCESSOIRES

### [A] Protection latérale


Protection latérale capitonnée pour éviter de tomber du lit la nuit, uniquement disponible sur un lit avec fonction haut-bas. Dotée d'une fonction push-lock avec vérin à gaz. La protection latérale se trouve, en position zéro, 2 cm sous le bord du matelas et, lorsqu'elle est relevée, 23 cm au-dessus du bord.

### [B] Arrêt de matelas

Arrêt de matelas discret en métal noir pour maintenir le matelas en place.

### [C] Perroquet de lit

Perroquet de lit en métal époxy solide à structure fine. Avec sangle à enroulement automatique. Uniquement disponible en combinaison avec la fonction haut-bas.




## TÊTE DE LIT

Le boxspring peut être équipé d'une tête de lit capitonnée au bout du lit. La tête de lit n'est pas reliée au lit et est montée contre le mur via une latte en bois à queue d'aronde avec tenon vers le haut sur le mur et une même fixation sur la tête de lit avec tenon vers le bas.

La tête de lit est dotée du même habillage que le boxspring pour un bel ensemble uniforme. Voir [www.tuoi.be/materiaux](http://www.tuoi.be/materiaux) pour la liste complète des couleurs de revêtement.


La tête de lit est disponible pour lit simple et lit double, en étant constituée de 2 parties pour le lit double. Les angles extérieurs de la tête de lit sont arrondis. Pour la tête de lit d'un lit double, seuls les deux angles extérieurs sont arrondis et les angles intérieurs sont droits.



## VOLANT


### LIT SIMPLE | CLOUD VA

Le volant est prévu sur les deux longs côtés et l'extrémité du pied du lit à sommier tapissier.




### LIT SIMPLE | CLOUD EL

Le volant est prévu sur les deux côtés longs, de l'extrémité du lit jusqu'au point de pivot du support de jambe et à l'extrémité du pied du lit à sommier tapissier.




### LIT DOUBLE | CLOUD VA + CLOUD VA

Le volant est prévu sur les deux côtés longs visibles et sur les deux extrémités des pieds du lit à sommier tapissier.




### LIT DOUBLE | CLOUD EL + CLOUD EL

Le volant est prévu sur les deux côtés longs visibles des lits boxsprings, de l'extrémité de la tête au point de pivot du support de jambe, et sur les deux extrémités des pieds du lit à sommier tapissier.



### LIT DOUBLE | CLOUD VA + CLOUD EL

Le rebord est prévu sur le côté long visible du sommier fixe de l'extrémité du pied à l'extrémité de la tête, sur le côté long libre du sommier réglable électriquement de l'extrémité du pied au point de pivotement du support de jambe, et sur les deux extrémités du pied du lit à sommier tapissier.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>EXIGENCES DE SÉCURITÉ</b>	Testé selon la norme/la méthode d'essai
<b>CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION</b>	150 kg
<b>HOMOLOGATION CE</b> <b>CE</b>	La version électrique du Cloud porte le marquage CE conformément à la directive sur les machines. Cela implique l'analyse de tous les risques possibles lors de l'utilisation du produit. Ces risques ont été pris en compte lors du développement du produit. En outre, tous les composants électriques ont également une déclaration CE et peuvent donc être utilisés en toute sécurité. Déclaration CE approuvée par l'agence d'inspection renommée Vincotte.

## INFORMATIONS TECHNIQUES ÉLECTRIQUES

	<b>SOMMIER ÉLECTRIQUE</b>	<b>FUNCTION HAUT-BAS</b>
<b>MOTOR</b>	Okimat 4 IPS RF Basic	Okimat 4 IPS RF Basic
<b>INPUT VOLTAGE</b>	100 – 240V AC, 50/60 Hz 230 – 240 V AC, 50/60 Hz	24V DC – 29V DC
<b>CURRENT CONSUMPTION AT RATED LOAD</b>	Max. 2,2–1,4 A   Max. 1,4A	Max. 4,0 A, depending on version
<b>STANDBY</b>	≤ 0.5 W	
<b>PERMITTED PUSH FORCE</b>	Max. 6500 N	Max. 6000N, depending on version
<b>ADJUSTMENT SPEED</b>	Max 3,3 mm/second	Max 44 mm/second, depending on version
<b>MODE OF OPERATION 1 UNDER MAX. RATED LOAD</b>	Intermittent duty 2 min. / 18 min.	10% max. 5 cycles per minute
<b>PROTECTION CLASS AND DEGREE</b>	II – IP 20	III – IP 20